

Link do produktu: <https://www.eminence.pl/obraczki-slubne-palladowe-5-mm-z-sercem-i-brylantami-pd-40-p-41139.html>



Obrączki ślubne palladowe 5 mm z sercem i brylantami - Pd-40

Cena	3 300 zł
Cena poprzednia	4 300 zł
Zamów dziś, a wyślemy za	ok 27 dni
Numer katalogowy	Pd-40
Producent	Eminence
Próba metalu	Pallad 500
Kolor metalu	biały palladowy
Zakres wagowy	dla rozmiarów 14 i 23 - ok. 7.2 g
Kamienie	3 x 1.25 mm brylant
Masa/Barwa/Czystość	0.024 ct SI / H
Szerokość	5 mm
Grubość	1.3 mm
Rodzaj kamieni	Brylanty lub cyrkonie
Profil zewnętrzny	zaokrąglony
Profil wewnętrzny	soczewkowy
Wykończenie	poler, satyna wzdłużna

Opis produktu

Przepiękne klasyczne obrączki wykonane ze szlachetnego palladu. Klasyczne **obraczki palladowe** o profilu zaokrąglonym o powierzchni satynowanej wzdłużnie i polerowanej. Centralnie w profil obrączki wkomponowano piękne serduszek. Serduszek w całości wysadzany jest kamieniami. Oprawa kamyczków wykonana jest bardzo subtelnie, nadając obrączkom dodatkowego uroku.

Dodatkowo skośnie w środek obrączki wkomponowano delikatny rowek dzielący obrączkę na dwie powierzchnie o odmiennym wykończeniu.

Obrączka męska standardowo wykonana jest bez oprawy kamieni. Obrączka damska bez oprawy kamyczków przyjmuje formę obrączki męskiej.

Obrączki wykonane w technologii bezszwowej z palladu próby 500. Obrączki palladowe to bardzo ciekawa alternatywa dla obrączek z białego złota palladowego — barwą identyczne i nieco lżejsze. Obrączki dla bardziej wymagających klientów.

Połączenie kontrastowego wykończenia w akompaniamencie serduszka i kamieni tworzy bardzo ciekawy efekt. Minimalizm i elegancja sprawiają, że obrączki są ponadczasowe. Obrączki polecane indywidualistom ceniącym sztukę jubilerską.

Obrączki posiadają wewnętrzny profil soczewkowy.

Do każdej pary obrączek dołączamy certyfikat z masą produktu jak i oceną brylantów.

Obrączki dostępne są w dwóch wariantach grubości tj. 1.3 i 1.5 mm. Standardowo obrączki posiadają grubość 1.3 mm. Wersja

1.3 mm polecana jest osobom o delikatnych paluszkach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obrączka damska - TAK / NIE: Tak - zamawiam , Nie - zamawiam

Obrączka męska - TAK / NIE: Tak - zamawiam , Nie - zamawiam

Rozmiar - damski: - Tej obrączki nie zamawiam - , 7 - średnica 15.0 mm - obwód 47 mm , 8 - średnica 15.3 mm - obwód 48 mm , 9 - średnica 15.6 mm - obwód 49 mm , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm

Rozmiar - męski: - Tej obrączki nie zamawiam - , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm , 31 - średnica 22.6 mm - obwód 71 mm , 32 - średnica 22.9 mm - obwód 72 mm , 33 - średnica 23.2 mm - obwód 73 mm , 34 - średnica 23.5 mm - obwód 74 mm , 35 - średnica 23.9 mm - obwód 75 mm

Grubość - damska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.3 mm , Grubość - 1.5 mm

Grubość - męska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.3 mm , Grubość - 1.5 mm

Rodzaj kamieni - damska: - Bez kamieni - , Cyrkonia , Brylant

Rodzaj kamieni - męska: - Bez kamieni - , Cyrkonia , Brylant

GALERIA



Usługa pomiaru palca

Ustalenie prawidłowego rozmiaru obrączek ślubnych - 100 % pewności dopasowania rozmiarów.

Zakup obrączek poprzez internet często stwarza problem z doбором odpowiedniego rozmiaru obrączek. Pomiar rozmiaru paluszków jest często bardzo problematyczny i zdarza się, że miary podawane przez jubilerów różnią się od siebie, co przyczynia się do niedopasowania zakupionych obrączek. Zatem przy zakupie przez internet ważne jest, aby dobór rozmiaru był prawidłowy z uwzględnieniem szerokości zakupowanych obrączek.

Firma Eminence oferuje pełną obsługę ustalenia prawidłowych rozmiarów paluszków.

Skorzystanie z niniejszej oferty gwarantuje Państwu, że zakupione obrączki będą dokładnie dopasowane.

Jak skorzystać z usługi pomiaru?

1. Przed skorzystaniem z usługi pomiaru należy wybrać już docelowy wzór obrączek. Zatem pierwszym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie obrączek i dodanie ich do koszyka. Na tym etapie prosimy wybrać rozmiary hipotetyczne. Ważne natomiast jest odpowiednie wybranie pozostałych opcji, abyśmy wiedzieli, jak szerokie obrączki Państwo zakupili i jak szerokie wzorniki musimy dla Państwa przygotować.
2. Po skonfigurowaniu obrączek prosimy o dodanie usługi pomiaru do koszyka. Proponujemy wybranie opcji płatności przelewem bankowym lub poprzez płatności elektroniczne.
3. Następnie prosimy o złożenie zamówienia.
4. Przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych będziemy Państwa prosić o wpłatę zadatku w wysokości 30%. Ze względu na to, że cena zależy od rozmiarów, to na tym etapie jeszcze nie znamy ceny końcowej Państwa obrączek. Dlatego poprosimy o wpłatę zadatku. Natomiast ze względu na to, że cena obrączek srebrnych, stalowych lub tytanowych nie zależy od rozmiarów, to będziemy prosić o opłacenie zamówienia w całości. Zatem przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych prosimy o chwilę cierpliwości, abyśmy potwierdzili zamówienie i podali Państwu kwotę zadatku. Obrączki srebrne, stalowe i tytanowe prosimy opłacić od razu. Po otrzymaniu zadatku lub całej kwoty rozpoczniemy realizację usługi pomiaru.
5. Po ustaleniu końcowych rozmiarów dokonamy zmiany rozmiarów jak i ceny obrączek i poprosimy o wpłatę pozostałej

kwoty (dotyczy tylko obrączek złotych, platynowych i palladowych). W tym momencie rozpoczniemy produkcję Państwa obrączek.

Proces pomiaru przebiega w 3 prostych krokach:

1

W pierwszym kroku wyślemy do Państwa **listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem** plastikową miarkę pomiarową tzw. [Multisizer](#). Za pomocą tej miarki ustali Państwo wstępnie rozmiary obrączek. Pomiar jednak nie jest na tyle dokładny, aby na jego podstawie ustalić jednoznacznie rozmiar.



Rozmiar damski - 14 - średnica wew. - 17.2 mm - obwód 54



Rozmiar męski - 23 - średnica wew. - 20.0 mm - obwód 63

2

Po otrzymaniu plastikowej miarki prosimy o pomiar i przesłanie na adres e-mail - **jubiler@eminence.pl** otrzymanych rozmiarów. Na tej podstawie przygotujemy cztery wzorniki mosiężne odpowiadające szerokością zakupionym obrączkom.

Poniżej zamieszczamy przykład opisowy:

- Szerokość zakupowanych obrączek to 6 mm;
- Otrzymane rozmiary z plastikowej miarki to - **14 (54) i 23 (63)**;
- Zatem otrzymają Państwo wzorniki mosiężne o szerokości 6 mm i w rozmiarach **14, 15 i 23 i 24**;
- Każdy wzornik wykonany jest w formie obrączki z soczewką i o profilu zewnętrznym zaokrąglonym.



54

55

56



3 mm



4 mm



5 mm



W trzecim kroku po otrzymaniu od Państwa informacji o dopasowanych rozmiarach zaczynamy produkcję obrączek.



Rozmiar damski - 15 - średnica wew. - 17.5 mm - obwód 55



Rozmiar męski - 24 - średnica wew. - 20.3 mm - obwód 64

Koszt usługi to 60 zł. Koszt zawiera wysyłkę miarki pomiarowej, dwóch listów poleconych, kosztu pakowania i przygotowania mosiężnych wzorników. Plastikowa miarka pozostaje na własność u Państwa, natomiast cztery wzorniki mosiężne należy do nas odesłać. Po wysłaniu wzorników bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, jak i podanie numeru listu poleconego.

UWAGA: Otrzymane wzorniki mosiężne należy do nas odesłać niezwłocznie listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem zaadresowanym na adres firmy — PPHU Eminence ul. Wrocławska 18 56-400 Oleśnica. Dane kontaktowe do wysyłki wzorników znajdują się tutaj - <https://www.eminence.pl/kontakt-f-1.html>

[Skorzystaj z usługi pomiaru!](#)