

Link do produktu: <https://www.eminence.pl/obraczki-slubne-palladowe-5-mm-z-sercem-i-brylantami-pd-44-p-41147.html>



Obrączki ślubne palladowe 5 mm z sercem i brylantami - Pd-44

Cena	3 600 zł
Cena poprzednia	4 600 zł
Zamów dziś, a wyślemy za	ok 27 dni
Numer katalogowy	Pd-44
Producent	Eminence
Próba metalu	Pallad 500
Kolor metalu	biały palladowy
Zakres wagowy	dla rozmiarów 14 i 23 - ok. 7.2 g
Kamienie	3 x 1.25 mm brylant
Masa/Barwa/Czystość	0.024 ct SI / H
Szerokość	5 mm
Grubość	1.3 mm
Rodzaj kamieni	Brylanty lub cyrkonie
Profil zewnętrzny	płaski
Profil wewnętrzny	soczewkowy
Wykończenie	poler, satyna wzdłużna

Opis produktu

Przepiękne klasyczne obrączki wykonane ze szlachetnego palladu. Klasyczne **obraczki palladowe** o profilu płaskim o powierzchni polerowanej i satynowanej wzdłużnie. Centralnie w profil obrączki wkomponowano piękne serduszko. Serduszko w całości wysadzane jest kamykami. Oprawa kamyczków wykonana jest bardzo subtelnie, nadając obrączkom dodatkowego uroku.

Dodatkowo po obu stronach serduszka wykonano dwa delikatne rowki. Rowki dzielą obrączkę na dwie części o odmiennym wykończeniu tj. środkowego satynowanego pasa oraz błyszczących rantów. Ranty znajdują się delikatnie poniżej powierzchni obrączki oraz są delikatnie zaokrąglone.

Obrączka męska standardowo wykonana jest bez oprawy kamieni. Obrączka damska bez oprawy kamyczków przyjmuje formę obrączki męskiej.

Obrączki wykonane w technologii bezszwowej z palladu próby 500. Obrączki palladowe to bardzo ciekawa alternatywa dla obrączek z białego złota palladowego — barwą identyczne i nieco lżejsze. Obrączki dla bardziej wymagających klientów.

Połączenie wykończenia polerowanego z satynowanym w akompaniamencie serduszka i kamieni tworzy bardzo ciekawy efekt. Minimalizm i elegancja sprawiają, że obrączki są ponadczasowe. Obrączki polecane indywidualistom ceniącym sztukę jubilerskiej.

Obrączki posiadają wewnętrzny profil soczewkowy.

Do każdej pary obrączek dołączamy certyfikat z masą produktu jak i oceną brylantów.

Obrączki dostępne są w dwóch wariantach grubości tj. 1.3 i 1.5 mm. Standardowo obrączki posiadają grubość 1.3 mm. Wersja 1.3 mm polecana jest osobom o delikatnych paluszkach.

Zmiana wykończenia dotyczy tylko środkowego pasa. Ranty obrączki zawsze pozostaną polerowane.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obrączka damska - TAK / NIE: Tak - zamawiam , Nie - zamawiam

Obrączka męska - TAK / NIE: Tak - zamawiam , Nie - zamawiam

Wykończenie - damska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Poler , Satyna wzdłużna , Satyna poprzeczna , Piaskowanie , Piaskowanie mocne

Wykończenie - męska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Poler , Satyna wzdłużna , Satyna poprzeczna , Piaskowanie , Piaskowanie mocne

Rozmiar - damski: - Tej obrączki nie zamawiam - , 7 - średnica 15.0 mm - obwód 47 mm , 8 - średnica 15.3 mm - obwód 48 mm , 9 - średnica 15.6 mm - obwód 49 mm , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm

Rozmiar - męski: - Tej obrączki nie zamawiam - , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm , 31 - średnica 22.6 mm - obwód 71 mm , 32 - średnica 22.9 mm - obwód 72 mm , 33 - średnica 23.2 mm - obwód 73 mm , 34 - średnica 23.5 mm - obwód 74 mm , 35 - średnica 23.9 mm - obwód 75 mm

Grubość - damska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.3 mm , Grubość - 1.5 mm

Grubość - męska: - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.3 mm , Grubość - 1.5 mm

Rodzaj kamieni - damska: - Bez kamieni - , Cyrkonia , Brylant

Rodzaj kamieni - męska: - Bez kamieni - , Cyrkonia , Brylant

Usługa pomiaru palca

Ustalenie prawidłowego rozmiaru obrączek ślubnych - 100 % pewności dopasowania rozmiarów.

Zakup obrączek poprzez internet często stwarza problem z doбором odpowiedniego rozmiaru obrączek. Pomiar rozmiaru paluszków jest często bardzo problematyczny i zdarza się, że miary podawane przez jubilerów różnią się od siebie, co przyczynia się do niedopasowania zakupionych obrączek. Zatem przy zakupie przez internet ważne jest, aby dobór rozmiaru był prawidłowy z uwzględnieniem szerokości zakupowanych obrączek.

Firma Eminence oferuje pełną obsługę ustalenia prawidłowych rozmiarów paluszków.

Skorzystanie z niniejszej oferty gwarantuje Państwu, że zakupione obrączki będą dokładnie dopasowane.

Jak skorzystać z usługi pomiaru?

1. Przed skorzystaniem z usługi pomiaru należy wybrać już docelowy wzór obrączek. Zatem pierwszym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie obrączek i dodanie ich do koszyka. Na tym etapie prosimy wybrać rozmiary hipotetyczne. Ważne natomiast jest odpowiednie wybranie pozostałych opcji, abyśmy wiedzieli, jak szerokie obrączki Państwo zakupili i jak szerokie wzorniki musimy dla Państwa przygotować.
2. Po skonfigurowaniu obrączek prosimy o dodanie usługi pomiaru do koszyka. Proponujemy wybranie opcji płatności przelewem bankowym lub poprzez płatności elektroniczne.
3. Następnie prosimy o złożenie zamówienia.
4. Przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych będziemy Państwa prosić o wpłatę zadatku w wysokości 30%. Ze względu na to, że cena zależy od rozmiarów, to na tym etapie jeszcze nie znamy ceny końcowej Państwa

obrączek. Dlatego poprosimy o wpłatę zadatku. Natomiast ze względu na to, że cena obrączek srebrnych, stalowych lub tytanowych nie zależy od rozmiarów, to będziemy prosić o opłacenie zamówienia w całości. Zatem przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych prosimy o chwilę cierpliwości, abyśmy potwierdzili zamówienie i podali Państwu kwotę zadatku. Obrączki srebrne, stalowe i tytanowe prosimy opłacić od razu. Po otrzymaniu zadatku lub całej kwoty rozpoczniemy realizację usługi pomiaru.

5. Po ustaleniu końcowych rozmiarów dokonamy zmiany rozmiarów jak i ceny obrączek i poprosimy o wpłatę pozostałej kwoty (dotyczy tylko obrączek złotych, platynowych i palladowych). W tym momencie rozpoczniemy produkcję Państwa obrączek.

Proces pomiaru przebiega w 3 prostych krokach:

1

W pierwszym kroku wyślemy do Państwa **listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem** plastikową miarkę pomiarową tzw. [Multisizer](#). Za pomocą tej miarki ustali Państwo wstępnie rozmiary obrączek. Pomiar jednak nie jest na tyle dokładny, aby na jego podstawie ustalić jednoznacznie rozmiar.



Rozmiar damski - 14 - średnica wew. - 17.2 mm - obwód 54



Rozmiar męski - 23 - średnica wew. - 20.0 mm - obwód 63



Po otrzymaniu plastikowej miarki prosimy o pomiar i przesłanie na adres e-mail - **jubiler@eminence.pl** otrzymanych rozmiarów. Na tej podstawie przygotujemy cztery wzorniki mosiężne odpowiadające szerokością zakupionym obrączkom.

Poniżej zamieszczamy przykład opisowy:

- Szerokość zakupowanych obrączek to 6 mm;
- Otrzymane rozmiary z plastikowej miarki to - **14 (54) i 23 (63)**;
- Zatem otrzymają Państwo wzorniki mosiężne o szerokości 6 mm i w rozmiarach **14, 15 i 23 i 24**;
- Każdy wzornik wykonany jest w formie obrączki z soczewką i o profilu zewnętrznym zaokrąglonym.



54

55

56



3 mm



4 mm



5 mm



W trzecim kroku po otrzymaniu od Państwa informacji o dopasowanych rozmiarach zaczynamy produkcję obrączek.



Rozmiar damski - 15 - średnica wew. - 17.5 mm - obwód 55



Rozmiar męski - 24 - średnica wew. - 20.3 mm - obwód 64

Koszt usługi to 60 zł. Koszt zawiera wysyłkę miarki pomiarowej, dwóch listów poleconych, kosztu pakowania i przygotowania mosiężnych wzorników. Plastikowa miarka pozostaje na własność u Państwa, natomiast cztery wzorniki mosiężne należy do nas odesłać. Po wysłaniu wzorników bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, jak i podanie numeru listu poleconego.

UWAGA: Otrzymane wzorniki mosiężne należy do nas odesłać niezwłocznie listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem zaadresowanym na adres firmy — PPHU Eminence ul. Wrocławska 18 56-400 Oleśnica. Dane kontaktowe do wysyłki wzorników znajdują się tutaj - <https://www.eminence.pl/kontakt-f-1.html>

[Skorzystaj z usługi pomiaru!](#)