

Link do produktu: <https://www.eminence.pl/obraczki-slubne-platynowe-klasyczne-plaskie-5-mm-z-brylantami-pt-21-p-41364.html>



# Obrączki ślubne platynowe klasyczne płaskie 5 mm z brylantami - Pt-21

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Cena                     | <b>8 800 zł</b>                           |
| Cena poprzednia          | <b>9 800 zł</b>                           |
| Zamów dziś, a wyślemy za | <b>ok 27 dni</b>                          |
| Numer katalogowy         | <b>Pt-21</b>                              |
| Producent                | <b>Eminence</b>                           |
| Próba metalu             | <b>Platyna 950</b>                        |
| Kolor metalu             | <b>biały platynowy</b>                    |
| Zakres wagowy            | <b>dla rozmiarów 14 i 23 - ok. 15.6 g</b> |
| Kamienie                 | <b>3 x 1.50 mm brylanty</b>               |
| Masa/Barwa/Czystość      | <b>0.045 ct SI / H</b>                    |
| Szerokość                | <b>5 mm</b>                               |
| Grubość                  | <b>1.3 mm</b>                             |
| Rodzaj kamieni           | <b>Brylanty lub cyrkonie</b>              |
| Profil zewnętrzny        | <b>płaski</b>                             |
| Profil wewnętrzny        | <b>soczewkowy</b>                         |
| Wykończenie              | <b>poler</b>                              |

## Opis produktu

Przepiękne klasyczne obrączki wykonane ze szlachetnej platyny. Okazałe **obraczki platynowe** o profilu płaskim o powierzchni polerowanej. Obrączka damska przyozdobiona trzema brylantami. Obrączki wykonane w wariantcie szerokości tj. 5 mm.

Obrączki wykonane w technologii bezszwowej z platyny próby 950. Obrączki platynowe to obrączki dla najbardziej wymagających klientów charakteryzujące się najwyższą trwałością spośród wszystkich obrączek.

Do każdej pary obrączek dołączamy certyfikat z masą produktu jak i oceną brylantów.

Minimalizm i elegancja sprawiają, że obrączki są ponadczasowe. Obrączki polecane indywidualistom ceniącym sztukę jubilerskiej.

Obrączki posiadają wewnętrzny profil soczewkowy.

Obrączki dostępne są w dwóch wariantach grubości tj. 1.3 i 1.5 mm. Standardowo obrączki posiadają grubość 1.3 mm. Wersja 1.3 mm polecana jest osobom o delikatnych paluszkach.

---

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Obrączka damska - TAK / NIE:** Tak - zamawiam , Nie - zamawiam

**Obrączka męska - TAK / NIE:** Tak - zamawiam , Nie - zamawiam

**Wykończenie - damska:** - Tej obrączki nie zamawiam - , Poler , Satyna wzdłużna , Satyna poprzeczna , Piaskowanie , Piaskowanie mocne

**Wykończenie - męska:** - Tej obrączki nie zamawiam - , Poler , Satyna wzdłużna , Satyna poprzeczna , Piaskowanie , Piaskowanie mocne

**Rozmiar - damski:** - Tej obrączki nie zamawiam - , 7 - średnica 15.0 mm - obwód 47 mm , 8 - średnica 15.3 mm - obwód 48 mm , 9 - średnica 15.6 mm - obwód 49 mm , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm

**Rozmiar - męski:** - Tej obrączki nie zamawiam - , 10 - średnica 15.9 mm - obwód 50 mm , 11 - średnica 16.2 mm - obwód 51 mm , 12 - średnica 16.5 mm - obwód 52 mm , 13 - średnica 16.8 mm - obwód 53 mm , 14 - średnica 17.2 mm - obwód 54 mm , 15 - średnica 17.5 mm - obwód 55 mm , 16 - średnica 17.8 mm - obwód 56 mm , 17 - średnica 18.1 mm - obwód 57 mm , 18 - średnica 18.4 mm - obwód 58 mm , 19 - średnica 18.8 mm - obwód 59 mm , 20 - średnica 19.1 mm - obwód 60 mm , 21 - średnica 19.4 mm - obwód 61 mm , 22 - średnica 19.7 mm - obwód 62 mm , 23 - średnica 20.0 mm - obwód 63 mm , 24 - średnica 20.3 mm - obwód 64 mm , 25 - średnica 20.6 mm - obwód 65 mm , 26 - średnica 21.0 mm - obwód 66 mm , 27 - średnica 21.3 mm - obwód 67 mm , 28 - średnica 21.6 mm - obwód 68 mm , 29 - średnica 22.0 mm - obwód 69 mm , 30 - średnica 22.3 mm - obwód 70 mm , 31 - średnica 22.6 mm - obwód 71 mm , 32 - średnica 22.9 mm - obwód 72 mm , 33 - średnica 23.2 mm - obwód 73 mm , 34 - średnica 23.5 mm - obwód 74 mm , 35 - średnica 23.9 mm - obwód 75 mm

**Grubość - damska:** - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.3 mm , Grubość - 1.5 mm

**Grubość - męska:** - Tej obrączki nie zamawiam - , Grubość - 1.3 mm , Grubość - 1.5 mm

**Rodzaj kamieni - damska:** - Bez kamieni - , Cyrkonie , Brylant

**Rodzaj kamieni - męska:** - Bez kamieni - , Cyrkonie , Brylant

## Usługa pomiaru palca

### Ustalenie prawidłowego rozmiaru obrączek ślubnych - 100 % pewności dopasowania rozmiarów.

Zakup obrączek poprzez internet często stwarza problem z doбором odpowiedniego rozmiaru obrączek. Pomiar rozmiaru paluszków jest często bardzo problematyczny i zdarza się, że miary podawane przez jubilerów różnią się od siebie, co przyczynia się do niedopasowania zakupionych obrączek. Zatem przy zakupie przez internet ważne jest, aby dobór rozmiaru był prawidłowy z uwzględnieniem szerokości zakupowanych obrączek.

Firma Eminence oferuje pełną obsługę ustalenia prawidłowych rozmiarów paluszków.

**Skorzystanie z niniejszej oferty gwarantuje Państwu, że zakupione obrączki będą dokładnie dopasowane.**

Jak skorzystać z usługi pomiaru?

1. Przed skorzystaniem z usługi pomiaru należy wybrać już docelowy wzór obrączek. Zatem pierwszym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie obrączek i dodanie ich do koszyka. Na tym etapie prosimy wybrać rozmiary hipotetyczne. Ważne natomiast jest odpowiednie wybranie pozostałych opcji, abyśmy wiedzieli, jak szerokie obrączki Państwo zakupili i jak szerokie wzorniki musimy dla Państwa przygotować.
2. Po skonfigurowaniu obrączek prosimy o dodanie usługi pomiaru do koszyka. Proponujemy wybranie opcji płatności przelewem bankowym lub poprzez płatności elektroniczne.
3. Następnie prosimy o złożenie zamówienia.
4. Przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych będziemy Państwa prosić o wpłatę zadatku w wysokości 30%. Ze względu na to, że cena zależy od rozmiarów, to na tym etapie jeszcze nie znamy ceny końcowej Państwa obrączek. Dlatego poprosimy o wpłatę zadatku. Natomiast ze względu na to, że cena obrączek srebrnych, stalowych lub tytanowych nie zależy od rozmiarów, to będziemy prosić o opłacenie zamówienia w całości. Zatem przy zakupie obrączek złotych, platynowych i palladowych prosimy o chwilę cierpliwości, abyśmy potwierdzili zamówienie i podali Państwu kwotę zadatku. Obrączki srebrne, stalowe i tytanowe prosimy opłacić od razu. Po otrzymaniu zadatku lub całej kwoty rozpoczniemy realizację usługi pomiaru.
5. Po ustaleniu końcowych rozmiarów dokonamy zmiany rozmiarów jak i ceny obrączek i poprosimy o wpłatę pozostałej kwoty (dotyczy tylko obrączek złotych, platynowych i palladowych). W tym momencie rozpoczniemy produkcję Państwa obrączek.

---

Proces pomiaru przebiega w 3 prostych krokach:

1

W pierwszym kroku wyślemy do Państwa **listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem** plastikową miarkę pomiarową tzw. [Multisizer](#). Za pomocą tej miarki ustali Państwo wstępnie rozmiary obrączek. Pomiar jednak nie jest na tyle dokładny, aby na jego podstawie ustalić jednoznacznie rozmiar.



Rozmiar damski - 14 - średnica wew. - 17.2 mm - obwód 54



Rozmiar męski - 23 - średnica wew. - 20.0 mm - obwód 63

2

Po otrzymaniu plastikowej miarki prosimy o pomiar i przesłanie na adres e-mail - [jubiler@eminence.pl](mailto:jubiler@eminence.pl) otrzymanych rozmiarów. Na tej podstawie przygotujemy cztery wzorniki mosiężne odpowiadające szerokością zakupionym obrączkom.

---

Poniżej zamieszczamy przykład opisowy:

- Szerokość zakupowanych obrączek to 6 mm;
- Otrzymane rozmiary z plastikowej miarki to - **14 (54) i 23 (63)**;
- Zatem otrzymają Państwo wzorniki mosiężne o szerokości 6 mm i w rozmiarach **14, 15 i 23 i 24**;
- Każdy wzornik wykonany jest w formie obrączki z soczewką i o profilu zewnętrznym zaokrąglonym.



54

55

56



3 mm



4 mm



5 mm



W trzecim kroku po otrzymaniu od Państwa informacji o dopasowanych rozmiarach zaczynamy produkcję obrączek.



Rozmiar damski - 15 - średnica wew. - 17.5 mm - obwód 55



Rozmiar męski - 24 - średnica wew. - 20.3 mm - obwód 64

**Koszt usługi to 60 zł.** Koszt zawiera wysyłkę miarki pomiarowej, dwóch listów poleconych, kosztu pakowania i przygotowania mosiężnych wzorników. Plastikowa miarka pozostaje na własność u Państwa, natomiast cztery wzorniki mosiężne należy do nas odesłać. Po wysłaniu wzorników bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, jak i podanie numeru listu poleconego.

UWAGA: Otrzymane wzorniki mosiężne należy do nas odesłać niezwłocznie listem poleconym priorytetowym lub paczkomatem zaadresowanym na adres firmy — PPHU Eminence ul. Wrocławska 18 56-400 Oleśnica. Dane kontaktowe do wysyłki wzorników znajdują się tutaj - <https://www.eminence.pl/kontakt-f-1.html>

[Skorzystaj z usługi pomiaru!](#)